



Martillo antirrebote con insertos de cobre Mango Superglas, Cabeza de martillo-Ø: 24mm



Datos de pedido

Número de pedido	754820 24
GTIN	7610733269648
Clase de artículo	73B

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con cono de inserción y tope para asiento de las bocas. Piezas de cobre.

Con mango casi irrompible de fibras de vidrio SUPERGLAS, empuñadura de plástico negro.

Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para impactos precisos y fuertes o para impactos cuidadosos en los trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a insertos de recambio, ver n.º 754760.

Descripción técnica

Material mango	Fibra de vidrio
Ø cabeza de martillo	24 mm
Peso	0,41 kg
Longitud de mango	265 mm
Longitud total	290 mm
Material carcasa	Acero
Longitud de cabeza con bocas	81 mm
Serie	PB 308 Cu

Material inserto	Cobre
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio de cobreplano Cabeza de martillo-Ø 24 mm	754760 24
---	-----------