



Destornillador hexagonal para electrónica, Hexagonal: 0,71 mm



Datos de pedido

Número de pedido	627490 0,71
GTIN	7610733268368
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con **tapa giratoria** de marcha suave (para apoyar la yema del dedo índice y lograr precisión durante el trabajo). **Zona de corte rápido** configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y **zona de fuerza** para transmitir pares relativamente altos.

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de las varillas. Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	40 mm
Longitud total	133 mm
Hexágono	0,71 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Caperuza giratoria	sí
Cabeza esférica	no
Tipo de producto	Destornilladores