



## Destornillador hexagonal para electrónica ESD, Hexagonal: 0,89mm



### Datos de pedido

Número de pedido	627495 0,89
GTIN	7610733268443
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con **tapa giratoria** de marcha suave (para apoyar la yema del dedo índice y lograr precisión durante el trabajo). **Zona de corte rápido** configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y **zona de fuerza** para transmitir pares relativamente altos.

**Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de las varillas. Superficie niquelada y cromada.

Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD**.

#### Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.

### Descripción técnica

Longitud total	133 mm
Longitud de cuchilla cortante	40 mm
Hexágono	0,89 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
propiedad electrostática	EGB/ESD
Caperuza giratoria	sí
Cabeza esférica	no
Tipo de producto	Destornilladores

