



Destornillador hexagonal para electrónica ESD, Hexagonal: 2mm



Datos de pedido

Número de pedido	627495 2
GTIN	7610733268474
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con **tapa giratoria** de marcha suave (para apoyar la yema del dedo índice y lograr precisión durante el trabajo). **Zona de corte rápido** configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y **zona de fuerza** para transmitir pares relativamente altos.

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de las varillas. Superficie niquelada y cromada.

Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD**.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Hexágono	2 mm
Longitud total	173 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
propiedad electrostática	EGB/ESD
Caperuza giratoria	sí
Cabeza esférica	no
Tipo de producto	Destornilladores

