



Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD, Hexagonal: 4mm



Datos de pedido

Número de pedido	627633 4
GTIN	7610733255948
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal recto con cabeza esférica.

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados.

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD.**

Descripción técnica

Hexágono	4 mm
Longitud de cuchilla cortante	120 mm
Longitud total	210 mm
Serie	SwissGrip ESD
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
propiedad electrostática	EGB/ESD
Caperuza giratoria	no
Cabeza esférica	sí
Tipo de producto	Destornilladores

