

**Surtido de puntas 108 piezas****Datos de pedido**

Número de pedido	675599
GTIN	4045197882363
Clase de artículo	62F

Descripción**Contenido:**

Puntas C 6,3/E 6,3 (1/4 pulgada) clasificadas; 1 mango de acoplamiento rápido.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 uds. PH0; 3 uds. PH1; 3 uds. PH2; 1 uds. PH3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 1 uds. PZ0; 3 uds. PZ1; 3 uds. PZ2; 1 uds. PZ3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 3; 4; 5,5; 6,5; 8

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40

2 uds. de cada tam. TX20; TX25; TX30

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40

2 uds. de cada tam. TX20; TX25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx Plus® interior: 1 ud. de cada tam. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP

2 uds. de cada tam. 20IP; 25IP

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior con espiga: 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior, con cabeza esférica: 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para dentado múltiple interior: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6; 8

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para juego de TORX®: 1 ud. de cada tam. 6; 8; 10
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: 1 ud. de cada tam. 1; 2; 3; 4
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para tensor: 1 ud. de cada tam. 4; 6; 8; 10
 Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para cuadrado interior: 1 ud. de cada tam. 1; 2; 3; 4
 Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. de cada PH1; PH2
 Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. de cada PZ1; PZ2
 Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Torx® interior con espiga: 1 ud. de cada tam. TX20; TX25
 Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX30; TX40
 Puntas, longitud 75 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. de cada PH1; PH2
 Puntas, longitud 75 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. de cada PZ1; PZ2
 Puntas, longitud 75 mm, E 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX20; TX25
 Adaptador para llave de vaso: 1 ud. de 1/4 pulgada hexágono exterior, cuadrado exterior
 1/4 pulgada
 Adaptador para puntas: 1 ud. de cuadrado interior de 1/4 pulgada, asiento para puntas de
 1/4 pulgada
 Mango de acoplamiento: 1 ud.

Descripción técnica

Perfil de salida	TriWing
Perfil de salida	Inserto tensor
Perfil de salida	Destornillador de 4 caras
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras con perforación
Perfil de salida	Dentado múltiple
Perfil de salida	Destornillador Torq-Set
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Tuerca ranurada
Número de piezas	108

Tipo de producto

Herramienta de puntas