

HEDI

Lámpara de trabajo de LED con batería, Consumo de potencia: 35W



Datos de pedido

Número de pedido	081264 35
GTIN	4003644019977
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.

Robusta lámpara de trabajo con laterales recubiertos de goma y cinco ángulos de inclinación dependiendo del posicionamiento (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Asa integrada, interruptor conexión / desconexión en la parte trasera. Homologada para el uso continuo, así como en obras y lugares de montaje según BGI 608.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Zona ATEX	ninguno
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	a batería

Duración ilumin.	4,5 h
Cantidad de baterías contenidas	1
Corriente de alumbrado	3850 lm
Longitud total	273 mm
Anchura total	256 mm
Altura total	163 mm
Corriente de alumbrado nivel 2	1650 lm
Tipo de producto	Lámpara de trabajo