



## Martillo blando con mango de 3 componentes, bocas de nailon y pieza central de acero, Ø cabeza de martillo: 40mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 754170 40     |
| GTIN              | 8024886013871 |
| Clase de artículo | 76D           |

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango de 3 componentes (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho) casi irrompible, collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional. Pieza central resistente de metal.

#### Ventaja:

Irrrompible, ergonómico, antideslizante, **libre de vibraciones y protector de las articulaciones.**

#### Pieza de repuesto:

Inserto de recambio de nailon disponible en n.º 754180.

### Descripción técnica

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Longitud de cabeza con bocas | 105 mm                         |
| Ø cabeza de martillo         | 40 mm                          |
| Peso                         | 0,738 kg                       |
| Longitud de mango            | 320 mm                         |
| Material mango               | Núcleo de aleación de aluminio |
| Material inserto             | Nailon, blando, 100 Shore      |
| Mango                        | Mango de 3 componentes         |
| antirrebote                  | sí                             |
| Tipo de producto             | Martillo                       |

---

## Accesorios

Boca de recambio de nailon, unidad Ø cabeza de martillo  
40 mm

754180 40