

Garant**Cono reductor para vástago PSC, HSK-A 100, PSC interior: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	306976 8
GTIN	4045197882387
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Rectificado en el interior y en el exterior. La rosca interior prevista en el portaherramientas PSC para el tubo de refrigerante se atornilla con el tornillo cilíndrico integrado en el adaptador. Tornillo de amarre taladrado; en consecuencia, el sistema es apropiado para la refrigeración interior. Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para la adaptación de HSK-A a PSC.

Idóneo para :

Alojamientos para herramientas con **vástago poligonal (PSC), ISO 26623-1.**

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890.

Longitud de voladizo medida A: 120 mm

Ø exterior D: 80 mm

L₁: 91 mm

Descripción técnica

L ₁	91 mm
Ø exterior D	80 mm
Longitud de voladizo medida A	120 mm
Adaptador	HSK-A 100

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	ISO 26623-2
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Tipo de producto	Adaptador de asiento