



## Rollo económico de tejido abrasivo (A) azul KK 24, 40 mm × 50 m, Tamaño de grano: 240



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 557710 240    |
| GTIN              | 4018875266991 |
| Clase de artículo | 56V           |

### Descripción

#### Ejecución:

Tejido de algodón denso con **corindón normal (A)** revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Muy buen agarre del grano, potencia de rectificado elevada y duración prolongada.

Tipo **VSM KK 24**: tejido **azul, rollo económico** para exigencias normales.

Embalaje **con cuchilla incorporada**.

#### Aplicación:

Es muy adecuado para rectificado a mano de metal y también para todo tipo de materiales.

### Descripción técnica

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Tamaño de grano           | 240                 |
| Grado de finura           | fino                |
| Medio abrasivo            | Corindón normal (A) |
| Símbolo de medio abrasivo | A                   |
| Anchura rollos económicos | 40 mm               |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Longitud rollos económicos      | 50 m            |
| Atributo del nombre de producto | 40 mm × 50 m    |
| Tipo de producto                | Tejido abrasivo |

### Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado                   |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado con restricciones |                |            |
| Acero < 67 HRC                 | adecuado con restricciones |                |            |
| INOX                           | adecuado                   |                |            |
| Ti                             | adecuado con restricciones |                |            |
| GG(G)                          | adecuado                   |                |            |
| CuZn                           | adecuado                   |                |            |
| Plástico, PRFV                 | adecuado                   |                |            |
| Madera                         | adecuado                   |                |            |
| Barnices                       | adecuado con restricciones |                |            |
| Uni                            | adecuado                   |                |            |
| seco                           | adecuado                   |                |            |