

**Limpiador abrasivo elástico (SiC), Longitud×anchura: 80X65mm****Datos de pedido**

Número de pedido	557680 80X65
GTIN	4045197241788
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Bloque abrasivo flexible, mezclado completamente con grano abrasivo con aglomerado elástico (duración prolongada, posibilidad de consumir por completo). La composición porosa impide que el cuerpo abrasivo se atasque. Adecuado para rectificado en mojado y en seco. Resistente al agua y al aceite.

Modelo de alta calidad con grano abrasivo de **carburo de silicio puro (SiC)** y material sintético elástico especial.

Aplicación:

Universal para **limpiar, pulir, alisar, deslustrar y rectificar todo tipo de materiales.**

Nota:

El agua, el petróleo, las pastas o aditivos similares **incrementan su efecto.**

Descripción técnica

Anchura	65 mm
Altura	20 mm
Grado de finura	fino

Longitud	80 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio
Tipo de producto	Bloque abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
Piedra	adecuado		
Barnices	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		