



Rollo económico de tejido abrasivo (A) marrón KK 114 F, 50 mm x 50 m, Tamaño de grano: 80



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 557750 80 |
| GTIN | 4018875261064 |
| Clase de artículo | 56V |

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso con **corindón normal (A)** revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Muy buen agarre del grano, potencia de rectificado elevada y duración prolongada.

Tipo **VSM KK 114 F**: Tejido **marrón, para exigencias extremadamente elevadas**. Esta calidad es **particularmente flexible, resistente al aceite y al petróleo** y se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.

Embalaje **con cuchilla incorporada**.

Aplicación:

Es muy adecuado para rectificado a mano de metal y también para todo tipo de materiales.

Descripción técnica

| | |
|-----------------|---------------------|
| Grado de finura | grueso |
| Tamaño de grano | 80 |
| Medio abrasivo | Corindón normal (A) |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Anchura rollos económicos | 50 mm |
| Longitud rollos económicos | 50 m |
| Atributo del nombre de producto | 50 mm × 50 m |
| Tipo de producto | Tejido abrasivo |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| Barnices | adecuado con restricciones | | |
| Uni | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |