



Limpiador abrasivo elástico (SiC), Longitudxanchura: 120X65mm



Datos de pedido

Número de pedido	557680 120X65
GTIN	4045197241795
Clase de artículo	52E

Descripción

Ejecución:

Bloque abrasivo flexible, mezclado completamente con grano abrasivo con aglomerado elástico (duración prolongada, posibilidad de consumir por completo). La composición porosa impide que el cuerpo abrasivo se atasque. Adecuado para rectificado en mojado y en seco. Resistente al agua y al aceite.

Modelo de alta calidad con grano abrasivo de **carburo de silicio puro (SiC)** y material sintético elástico especial.

Aplicación:

Universal para **limpiar, pulir, alisar, deslustrar** y **rectificar todo tipo de materiales.**

Nota:

El agua, el petróleo, las pastas o aditivos similares **incrementan su efecto.**

Descripción técnica

Grado de finura	fino
Longitud	120 mm
Altura	30 mm
Anchura	65 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio

Tipo de producto

Bloque abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
Piedra	adecuado		
Barnices	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		