



Video-endoscopio sin sonda



Datos de pedido

Número de pedido	492924
GTIN	4045197565402
Clase de artículo	42L

Descripción

Ejecución:

Aparato base con pantalla LCD de 3,5 pulgadas. Modo zoom (1,5x), toma de imágenes y registro en vídeo almacenables en una tarjeta de memoria SD. Salidas de USB y AV para la transmisión de datos. Batería de iones de litio integrada y recargable (3,7 V).

Suministro:

Maleta de transporte robusta, estanca al agua y al polvo. Tarjeta de memoria SD, fuente de alimentación (CA 100 – 240 V/50 – 60 Hz), n.º 492958, cable de datos USB, cable AV, juego de limpieza, batería de iones de litio n.º 492926.

Sin sonda.

Formato de grabación: JPEG / AVI (30 fps)

Resolución pantalla: 320x240 px

Nitidez en profundidad de foco fijo: 16 – 60 mm

Temperaturas de funcionamiento: 0 - 50 °C

Peso: 0,385 kg

Descripción técnica

Nitidez en profundidad de foco fijo	16 – 60 mm
Altura	38 mm

Anchura	118 mm
Resolución pantalla	320×240 px
Peso	0,385 kg
Longitud	207 mm
Formato de grabación	JPEG / AVI (30 fps)
Temperaturas de funcionamiento	0 - 50 °C
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Endoscopio

Accesorios

Batería de iones de litio	492926
Adaptador de red para endoscopio	492958
Sonda endoscópica, flexible Longitud de sonda 2000 mm	492938 2000