

HOLEX**Endoscopio de inspección con sonda semirrígida, Ø 8,5 mm, Longitud de sonda: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	492930 1000
GTIN	4045197511829
Clase de artículo	42L

Descripción**Ejecución:**

Aparato base con pantalla LCD de 2,4 pulgadas y sonda flexible de 1 m de longitud (Ø 8,5 mm, dirección visual 0°). Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero fino con 6 LED blancos atenuables. Modo zoom (1,5×), anulación de reflejos automática sobre superficies de metal (AGC), modo espejo (Mirror). Salida AV para la transmisión de datos.

Suministro:

Incluye 1 sonda n.º 492936 tam. 1000 (IP67), maleta de transporte, espejo de sonda con rosca (90°), imán, gancho y 4 pilas n.º 081551 tam. LR6.

Resolución de la cámara: 320×240 px

Resolución pantalla: 320×240 px

Nitidez en profundidad de foco fijo: 16 – 60 mm

Temperaturas de funcionamiento: 0 - 50 °C

Peso: 0,43 kg

Descripción técnica

Nitidez en profundidad de foco fijo	16 – 60 mm
-------------------------------------	------------

Resolución pantalla	320×240 px
Anchura	94 mm
Longitud	210 mm
Peso	0,43 kg
Altura	58 mm
Longitud de sonda	1000 mm
Resolución de la cámara	320×240 px
Temperaturas de funcionamiento	0 - 50 °C
Cantidad de pilas contenidas	4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR6
Suministro de energía	con pilas
∅ sonda	8,5 mm
Tipo de producto	Endoscopio

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Sonda endoscópica, semirrígida Longitud de sonda 1000 mm	492936 1000
Sonda endoscópica, semirrígida Longitud de sonda 1000 mm	492934 1000
Sonda endoscópica, flexible Longitud de sonda 2000 mm	492938 2000
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081556 LR6