

RENISHAW**Palpador de bola de rubí Longitud 10 / 11 mm, Ø de bola D: 1 mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 494220 1 |
| GTIN | 2050000973628 |
| Clase de artículo | 49F |

Descripción**Ejecución:**

Palpador de bola de rubí con rosca de conexión M2

Nota:

Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|----------|
| Ø del mango S | 0,7 mm |
| Ø de bola D | 1 mm |
| Peso | 0,3 g |
| Longitud de trabajo efectiva | 4,5 mm |
| Material mango | Acero |
| Longitud L | 10 mm |
| Rosca de conexión | M2 |
| Material punta | Rubí |
| Tipo de producto | Pulsador |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Prolongación de inserto palpador Longitud 20 mm | 494214 20 |
|---|-----------|

| | |
|--|--------------|
| Prolongación de inserto palpador Longitud 40 mm | 494214 40 |
| Adaptador Tipo M3/M2 | 494218 M3/M2 |
| Prolongación de inserto palpador Longitud 30 mm | 494214 30 |
| Kit de limpieza de palpadores | 494240 |
| Prolongación de inserto palpador Longitud 10 mm | 494214 10 |
| Soporte de inserto palpador de 5 vías M2 Tipo M2/5 | 494219 M2/5 |