



Lima de precisión Habilis Longitud total 215 mm, CS 00 / CA 1, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	527060 1
GTIN	613548056202
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Limas de precisión suizas con exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de corte y vida útil máximas. Formas parecidas a las de las limas tipo aguja, pero con **cola** cuadrada o hexagonal **resistente, forjada, y sección transversal reforzada.**

No requiere mango de lima.

Aplicación:

Especialmente apropiadas para la fabricación de herramientas y moldes, por sus formas esbeltas con salida en punta. **Las limas de precisión Habilis** permiten una **presión de trabajo más alta** que las limas tipo aguja

Descripción técnica

Longitud total	215 mm
Sección transversal	10,0 × 2,6 mm
Descripción de la forma	truncada plana
Superficies de lima	4
Corte suizo	00
Equivale al corte alemán	1
Atributo del nombre de producto	CS 00 / CA 1
incl. mango lima	no
Requiere mango de lima	no
Tipo de producto	Lima de precisión

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		