

Juego de espigas de verificación en caja de madera Clase de tolerancia 2, Tipo: 100



Datos de pedido

Número de pedido	483811 100
GTIN	2050001057013
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Los juegos de espigas de verificación se presentan en una caja de madera en la que se encuentran grabadas los taladros (a partir de $\varnothing 1,5$ mm, las espigas de verificación también están grabadas). Longitud de espiga de verificación 40 mm hasta $\varnothing 0,99$ mm; por encima, 70 mm.

Clase de tolerancia 2: \varnothing espiga $\pm 0,002$ mm.

Aplicación:

Para trabajos en perforadoras de plantillas o en la fabricación de herramientas y dispositivos, p. ej. para la medición de tolerancias de perforación, para comprobación de posición de perforaciones, el control de la distancia entre dos perforaciones, dimensiones de roscas o ruedas dentadas, así como para comprobaciones de perfiles y ángulos, etc.

Intervalo de medida nominal: 5,05 - 10 mm

Altura de paso: 0,05 mm

Número de espigas de verificación: 100

Descripción técnica

Número de espigas de verificación	100
Intervalo de medida nominal	5,05 - 10 mm

Altura de paso	0,05 mm
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	2
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Acero calibre
Embalaje	caja estable
Calibración	S18
Tipo de producto	Juego de espigas de verificación

Servicios

Calibración Juego de espigas de verificación Contenido del juego 100	018381 100
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Juego de espigas de verificación Contenido del juego 100	019680 100
Calibración Juego de espigas de verificación Contenido del juego 100	020880 100
Calibración DAkkS Juego de espigas de verificación Contenido del juego 100	020890 100