



Par de patas de medición con resalto cilíndrico, Ø de resalto por pareja de patas: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	481900 10
GTIN	4030489220930
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

Patas de medición con resalto cilíndrico DIN 861 hoja 2 para mediciones interiores y exteriores y como asistencia de ajuste.

Nota:

Picos de medición con asiento amplio para instrumento de medición para interiores bajo petición.

Descripción técnica

Altura	9 mm
Ø de resalto por pareja de patas	10 mm
Anchura	9 mm
Longitud total	50 mm
Profundidad de medición máxima	15 mm
Tipo de producto	Pata de medición