




## Piedra de acabado – corindón fino, triangular, Longitud×anchura (mm) grado de finura: 100X8M



### Datos de pedido

Número de pedido	558515 100X8M
GTIN	9003172579863
Clase de artículo	53Y

### Descripción

#### Aplicación:

Para **desbarbar, afilar, pulir y biselar** herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.

Para **acero** (templado) y aleaciones con una elevada resistencia a la tracción. La tenacidad de este material proporciona **resistencia a los bordes** y un **rendimiento de corte elevado**.

#### Nota:

**Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.**

### Descripción técnica

Tamaño de grano	180
Anchura	8 mm
Grado de finura	medio
Longitud	100 mm
Color	rosa
Símbolo de medio abrasivo	A
Forma	triangular
Tipo de producto	Lima de acabado

### Datos de usuario

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		