

## Lima acabadora, carburo de silicio (verde), plano, Longitudxanchura (mm) grado de finura: 100X6M



### Datos de pedido

Número de pedido	558655 100X6M
GTIN	4260496530542
Clase de artículo	56Z

### Descripción

#### Aplicación:

Para **desbarbar, afilar, pulir y biselar** herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.

Para **metal duro, metal no ferroso**, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con **gran dureza** y marcado **efecto de autoafilado**.

#### Nota:

**Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.**

### Descripción técnica

Anchura	6 mm
Grado de finura	medio
Tamaño de grano	180
Longitud	100 mm
Color	verde
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Forma	plano
Tipo de producto	Lima de acabado

### Datos de usuario

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		