



Piedra de acabado – corindón fino, cuadrada, Longitudxanchura (mm) grado de finura: 100X13F



Datos de pedido

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 558525 100X13F |
| GTIN | 9003172581323 |
| Clase de artículo | 53Y |

Descripción

Aplicación:

Para **desbarbar, afilar, pulir y biselar** herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.

Para **acero** (templado) y aleaciones con una elevada resistencia a la tracción. La tenacidad de este material proporciona **resistencia a los bordes** y un **rendimiento de corte elevado**.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Longitud | 100 mm |
| Tamaño de grano | 320 |
| Anchura | 13 mm |
| Grado de finura | fino |
| Color | naranja |
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Forma | cuadrada |
| Tipo de producto | Lima de acabado |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado con restricciones | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado con restricciones | | |
| CuZn | adecuado con restricciones | | |
| Plástico, PRFV | adecuado con restricciones | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |