

## Piedra de acabado de banco para acero corindón (A) grueso / fino, Longitudxanchura: 125X50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	558815 125X50
GTIN	4260496535257
Clase de artículo	56Z

### Descripción

#### Ejecución:

Piedras de repasar combinadas con aglomerante cerámico, grado de dureza O/P. Un lado, grueso para desbastado; el otro, fino para el acabado.

**Corindón** en aglomerado de dureza media. Por abajo, grano de corindón normal (A) de 100 (grueso); por arriba, grano de corindón especial de 280 / 320 (fino).

#### Aplicación:

para desbarbado, pulido de precisión de irregularidades, redondeado de cantos.

#### Nota:

**Bajo petición hay disponibles piedras de pulido especiales para igualar.**

### Descripción técnica

Longitud	125 mm
Anchura	50 mm
Tamaño de grano	100
Tamaño de grano	280 / 320
Altura	20 mm
Grado de finura	grueso / fino
Medio abrasivo	Corindón

Tipo de producto

Pieza acabado de banco

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		