



Lima de mano de diamante, 215 mm Grano D126 (medio) universal, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	529150 4
GTIN	4007220017340
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Como las limas de tipo aguja n.º 529220, pero fabricadas a partir de piezas en bruto similares a las de las limas Habilis n.º 527060 (sección transversal reforzada, cola forjada resistente); **superficie de recubrimiento aprox. 3 veces superior** que la de las limas tipo aguja.

Aplicación:

Para el mecanizado de **aceros templados y bonificados, metal duro, vidrio, cerámica y plásticos reforzados con fibra**. Para limar con **poca presión**, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.

Descripción técnica

Sección transversal con asignación	6,7 mm
Descripción de la forma	redondo
Longitud de recubrimiento	100 mm
Longitud total	215 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Tamaño de grano	D126
incl. mango lima	no
Requiere mango de lima	no
Tipo de producto	Lima de mano

