



Llave de vaso con mango transversal, longitud de la varilla 230 mm, Ancho de llave: 12 mm



Datos de pedido

Número de pedido	622600 12
GTIN	7610733087235
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Cabeza de llave hexagonal profunda, mecanizada con precisión.

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente resistente y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada.

Longitud total: 275 mm

Longitud de cuchilla cortante: 230 mm

Descripción técnica

Ancho de llave	12 mm
Longitud total	275 mm
Longitud de cuchilla cortante	230 mm
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Tipo de producto	Llave de vaso