



Lima de codillo de precisión, media Longitud 180 mm, CS 2 / CA 2, Tipo: 711



Datos de pedido

| | |
|-------------------|--------------|
| Número de pedido | 528300 711 |
| GTIN | 613548076590 |
| Clase de artículo | 53B |

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto de **limas de codillos de precisión suizas** están forjadas de acero especial, rectificadas, y, por medio de máquinas de precisión, se entregan con corte extremadamente preciso, densidad y prof. uniformes y dureza de **65 – 66 HRC**. El corte, configurado limpiamente hasta extremo de la punta, acredita calidad de estas limas de codillos. Precisión de forma máxima y capacidad de limado muy elevada, con una duración extremadamente larga, son las principales características de estas limas de codillos de precisión.

Aplicación:

Para trabajos precisos y delicados, incluso en materiales muy duros, p. ej. en la fabricación de moldes y herramientas.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Sección transversal | 8,3×2,4 mm |
| Grado de finura | medio |
| Corte suizo | 2 |
| Equivale al corte alemán | 2 |
| N.º cortes | 25 cm |
| Longitud total | 180 mm |
| Atributo del nombre de producto | CS 2 / CA 2 |
| Tipo de producto | Lima de codillo de precisión |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| Uni | adecuado con restricciones | | |