



Juego de limas de mano de diamante, de 5 piezas, 215 mm Grano D126



Datos de pedido

Número de pedido	529160
GTIN	4007220017357
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Como las limas de tipo aguja n.º 529220, pero fabricadas a partir de piezas en bruto similares a las de las limas Habilis n.º 527060 (sección transversal reforzada, cola forjada resistente); **superficie de recubrimiento aprox. 3 veces superior** que la de las limas tipo aguja.

Aplicación:

Para el mecanizado de **aceros templados y bonificados, metal duro, vidrio, cerámica y plásticos reforzados con fibra**. Para limar con **poca presión**, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.

Suministro:

5 piezas, 1 lima de cada n.º 529150 tam. 1, 3, 4, 5, 6 en caja de plástico estable.

Descripción técnica

Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Tamaño de grano	D126
Longitud total	215 mm

incl. mango lima	no
Requiere mango de lima	no
Número limas sueltas	5
Embalaje	Caja de plástico estable
Tipo de producto	Lima de mano

Accesorios

Lima de mano de diamante, 215 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 3	529150 3
Lima de mano de diamante, 215 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 1	529150 1
Lima de mano de diamante, 215 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 4	529150 4
Lima de mano de diamante, 215 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 6	529150 6
Lima de mano de diamante, 215 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 5	529150 5