



Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D181 (basto), Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	529230 3
GTIN	4007220016831
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto de estas limas tipo aguja, forjadas de acero especial y rectificadas. La limas de diamante se recubren uniformemente con polvo diamante de granulación homogénea fijado galvánicamente. Garnición diamantada uniforme y dureza del diamante aseguran resultados de limado excelentes. **Longitud total de lima = 140 mm;** longitud de garnición diamantada = 70 mm; Ø mango = 3 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior de herramientas de corte, de estampación y de compresión de **acero templado** o **metal duro**. Además, para el mecanizado de **vidrio, cerámica** etc. Para limar con **poca presión**, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.

Granulometría:

Granulación basta **D 181**

Partes opcionales:

Encontrará mango de sujeción rápida para estas limas en n.º 519700.

Descripción técnica

Longitud de recubrimiento	70 mm
Descripción de la forma	semicircular
Sección transversal con asignación	5,5 × 1,6 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Tamaño de grano	D181
incl. mango lima	no

Tipo de producto

Lima tipo aguja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		

Accesorios

Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 2	519700 2
Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 3	519700 3