

**Llave de vaso articulada, Ancho de llave: 11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	622800 11
GTIN	8014230038551
Clase de artículo	63P

**Descripción****Ejecución:**

El mango en forma de T, realizado como mango deslizante, lleva un seguro final para impedir que se salga.

Con cabezal articulado orientable (ángulo de giro 50°, ángulo de trabajo hasta 90°). La posición de la articulación se mantiene de forma segura por medio de muelles integrados.

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

Longitud de llave: 400 mm

Longitud de llave deslizante: 160 mm

**Descripción técnica**

Ancho de llave	11 mm
Longitud de llave	400 mm
Longitud de llave deslizante	160 mm
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave de vaso

