

**Llave de espigas regulable acodada, Ø nominal de espiga: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628610 6
GTIN	4020772050948
Clase de artículo	63Q

**Descripción****Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.

**Aplicación:**

Para tuerca de dos agujeros.

**Nota:**

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.

**Descripción técnica**

Ø nominal de espiga	6 mm
Separación de pitones regulable a	14 - 90 mm
Tipo	758
Quality Dress	758CC
Longitud L	205 mm
acodado	sí
recta	no
anchura ajustable	sí
Tipo de producto	Llave de espigas

