

**Llave de espigas regulable recta, Ø nominal de espiga: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628600 4
GTIN	4020772040628
Clase de artículo	63Q

**Descripción****Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.

**Aplicación:**

Para tuerca de dos agujeros.

**Nota:**

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.

**Descripción técnica**

Separación de pitones regulable a	11 - 60 mm
Ø nominal de espiga	4 mm
Tipo	758
Quality Dress	758
Longitud L	160 mm
acodado	no
recta	sí
anchura ajustable	sí
Tipo de producto	Llave de espigas

