

**Llave de vaso articulada, Ancho de llave: 15 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	622800 15
GTIN	8014230038599
Clase de artículo	63P

Descripción**Ejecución:**

El mango en forma de T, realizado como mango deslizante, lleva un seguro final para impedir que se salga.

Con cabezal articulado orientable (ángulo de giro 50°, ángulo de trabajo hasta 90°). La posición de la articulación se mantiene de forma segura por medio de muelles integrados.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Longitud de llave: 450 mm

Longitud de llave deslizante: 200 mm

Descripción técnica

Ancho de llave	15 mm
Longitud de llave	450 mm
Longitud de llave deslizante	200 mm
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave de vaso

