

**Llave de espigas regulable recta, Ø nominal de espiga: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628600 12
GTIN	4020772040918
Clase de artículo	63Q

Descripción**Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

Separación de pitones regulable a	22 - 125 mm
Ø nominal de espiga	12 mm
Tipo	758
Quality Dress	758
Longitud L	260 mm
acodado	no
recta	sí
anchura ajustable	sí
Tipo de producto	Llave de espigas

