



Llave de vaso articulada, Ancho de llave: 9 mm



Datos de pedido

Número de pedido	622800 9
GTIN	8014230038537
Clase de artículo	63P

Descripción

Ejecución:

El mango en forma de T, realizado como mango deslizante, lleva un seguro final para impedir que se salga.

Con cabezal articulado orientable (ángulo de giro 50°, ángulo de trabajo hasta 90°). La posición de la articulación se mantiene de forma segura por medio de muelles integrados.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Longitud de llave: 395 mm

Longitud de llave deslizante: 165 mm

Descripción técnica

Longitud de llave	395 mm
Longitud de llave deslizante	165 mm
Ancho de llave	9 mm
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave de vaso

