

**Llave de espigas articulada recta, Ø máximo / Ø nominal de espiga: 125/7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628800 125/7
GTIN	4020772041090
Clase de artículo	63Q

Descripción**Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.

Con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

Ø nominal de espiga	7 mm
Longitud total	295 mm
Ø máximo	125 mm
Separación de pitones regulable a	80 - 125 mm
Tipo	764C
Quality Dress	764
Tipo de producto	Llave de espigas