



## Llave de dos bocas, Ancho de llave: 21X24mm



### Datos de pedido

Número de pedido	610100 21X24
GTIN	4018754017973
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 610600

### Descripción técnica

Anchura de llave $l_1$	21 mm
Anchura de boca máximo $b_2$	53 mm
Anchura de boca máximo $b_1$	47 mm
Anchura de llave $l_2$	24 mm
altura máxima de boca $h$	8 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave $L$	250 mm

Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave