



## Llave de dos bocas, Ancho de llave: 14X17mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 610100 14X17  |
| GTIN              | 4018754017867 |
| Clase de artículo | 63A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 610600

### Descripción técnica

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| altura máxima de boca h       | 6 mm    |
| Anchura de boca máximo b1     | 33 mm   |
| Anchura de llave <sub>2</sub> | 17 mm   |
| Anchura de llave <sub>1</sub> | 14 mm   |
| Anchura de boca máximo b2     | 39 mm   |
| Medidas anchos de llave       | métrico |
| Longitud llave L              | 205 mm  |

|  |           |
|--|-----------|
| Norma                                  | DIN 3110  |
| Norma                                  | ISO 3318  |
| Posición de la boca 1                  | 15 grados |
| Posición de la boca 2                  | 15 grados |
| exento de chispas                      | no        |
| Anchos de llave iguales en ambos lados | no        |
| Tipo de producto                       | Llave     |