



## Vaso de 1/4 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E10



### Datos de pedido

Número de pedido	631500 E10
GTIN	4018754000982
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

#### Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Medida de perfil A: 9,4 mm

Ø lado de salida: 12,7 mm

Longitud: 23 mm

### Descripción técnica

Medida de perfil A	9,4 mm
Perfil Torx®	E10
Longitud	23 mm
Ø lado de salida	12,7 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Material	Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Tipo de producto	Vaso

