



Llave de dos bocas, pulgadas, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	610120 3
GTIN	4018754019731
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Ancho de llave $_1$: 5/16 pul

Ancho de llave $_2$: 3/8 pul

Longitud llave L: 140 mm

Anchura de boca máximo b1: 18 mm

Anchura de boca máximo b2: 23 mm

altura máxima de boca h: 4,5 mm

Descripción técnica

Anchura de boca máximo b2	23 mm
Anchura de boca máximo b1	18 mm
altura máxima de boca h	4,5 mm
Medidas anchos de llave	anglosajona
Ancho de llave $_2$	3/8 pul
Longitud llave L	140 mm

Ancho de llave 1	5/16 pul
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave