



Llave de dos bocas, Ancho de llave: 10X11 mm



Datos de pedido

Número de pedido	610700 10X11
GTIN	4045197158871
Clase de artículo	61A

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Longitud llave L: 155 mm

Anchura de boca máximo b1: 24 mm

Anchura de boca máximo b2: 27 mm

altura máxima de boca h: 5 mm

Descripción técnica

Anchura de boca máximo b1	24 mm
Anchura de boca máximo b2	27 mm
Anchura de llave ₁	10 mm
Anchura de llave ₂	11 mm
altura máxima de boca h	5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	155 mm
Norma	ISO 3318

Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no