

**Llave de dos bocas, Ancho de llave: 10X13 mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 610700 10X13  |
| GTIN              | 4045197158888 |
| Clase de artículo | 61A           |

**Descripción****Ejecución:**

Forjado en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Longitud llave L: 170 mm

Anchura de boca máximo b1: 26 mm

Anchura de boca máximo b2: 31 mm

altura máxima de boca h: 6 mm

**Descripción técnica**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Anchura de llave $z_2$    | 13 mm    |
| Anchura de boca máximo b1 | 26 mm    |
| Anchura de llave $z_1$    | 10 mm    |
| Anchura de boca máximo b2 | 31 mm    |
| altura máxima de boca h   | 6 mm     |
| Medidas anchos de llave   | métrico  |
| Longitud llave L          | 170 mm   |
| Norma                     | ISO 3318 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Norma                                  | DIN 3110  |
| Posición de la boca 1                  | 15 grados |
| Posición de la boca 2                  | 15 grados |
| exento de chispas                      | no        |
| Anchos de llave iguales en ambos lados | no        |