



## Llave de dos bocas, pulgadas, Tipo: 22



### Datos de pedido

Número de pedido	610120 22
GTIN	4018754019861
Clase de artículo	63A

### Descripción

**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

### Descripción técnica

Anchura de boca máximo b2	53 mm
altura máxima de boca h	7,8 mm
Anchura de boca máximo b1	49 mm
Medidas anchos de llave	anglosajona
Ancho de llave <sub>2</sub>	15/16 pul
Longitud llave L	250 mm
Ancho de llave <sub>1</sub>	7/8 pul
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados

Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave