



Llave de dos bocas, Ancho de llave: 19X22mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 610100 19X22 |
| GTIN | 4018754017928 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 610600

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---------|
| altura máxima de boca h | 8 mm |
| Anchura de llave ₁ | 19 mm |
| Anchura de boca máximo b2 | 49 mm |
| Anchura de boca máximo b1 | 44 mm |
| Anchura de llave ₂ | 22 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Longitud llave L | 235 mm |

| | |
|--|-----------|
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Posición de la boca 1 | 15 grados |
| Posición de la boca 2 | 15 grados |
| exento de chispas | no |
| Anchos de llave iguales en ambos lados | no |
| Tipo de producto | Llave |