

**Llave de dos bocas, Ancho de llave: 12X13 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610700 12X13
GTIN	4045197158895
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Forjado en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Longitud llave L: 170 mm

Anchura de boca máximo b1: 29 mm

Anchura de boca máximo b2: 31 mm

altura máxima de boca h: 6 mm

Descripción técnica

Anchura de llave a_2	13 mm
Anchura de boca máximo b1	29 mm
Anchura de boca máximo b2	31 mm
altura máxima de boca h	6 mm
Anchura de llave a_1	12 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	170 mm
Norma	ISO 3318

Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no