



Llave de dos bocas, Ancho de llave: 13X17mm



Datos de pedido

Número de pedido	610100 13X17
GTIN	4018754017843
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 610600

Descripción técnica

Anchura de boca máximo b1	33 mm
Anchura de llave ₂	17 mm
Anchura de boca máximo b2	39 mm
Anchura de llave ₁	13 mm
altura máxima de boca h	6 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	205 mm

Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave