

**Garant****Portabrocas con autoamarre, Tipo: 16/16****Datos de pedido**

Número de pedido	341420 16/16
GTIN	4045197883261
Clase de artículo	31J

**Descripción****Ejecución:**

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

**Aplicación:**

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Para taladradoras de columna.

**Descripción técnica**

Ø exterior	52 mm
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Gama de sujeción	3 - 16 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	105 mm
Cono de portabrocas	B 16
Tipo de producto	Portabrocas sin llave