



## Surtido de llaves de vaso con recubrimiento de TiN, cuadrado de 1/4 pulgada 30 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	630340
GTIN	4000896175475
Clase de artículo	630

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión extremadamente elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

#### Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.

Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2,5 – M5 y tornillos Torx® interior con rosca M3 – M6.

#### Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Vasos de punta de 6 caras

recubiertos de TiN: 4 uds. n.º 631733 tam. 3; 4; 5; 6

Insertos para destornilladores para Torx® interior

con recubrimiento TiN: 5 ud. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Insertos para destornilladores, para Phillips,

revestidos de TiN: 2 ud. tam. 1; 2

Insertos para destornilladores Pozidriv

revestidos de TiN: 2 ud. tam. 1; 2

Mango encajable: 1 ud.  
 Prolongaciones: 2 uds. tam. 55; 147 mm  
 Articulación cardán: 1 ud.  
 Carraca: 1 ud.  
 Almacenamiento en: Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos  
 Altura: 54 mm  
 Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul  
 Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-14 mm  
 Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6 mm

## Descripción técnica

Número de piezas	30
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-14 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-6 mm
Embalaje	Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos
Longitud	180 mm
Anchura	150 mm
Altura	54 mm
Tipo de producto	Llave de vaso