



## Llave de dos bocas, Ancho de llave: 36X41 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	610700 36X41
GTIN	4045197159144
Clase de artículo	61A

### Descripción

**Ejecución:**

Forjado en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Longitud llave L: 375 mm

Anchura de boca máximo b1: 80 mm

Anchura de boca máximo b2: 88 mm

altura máxima de boca h: 11 mm

### Descripción técnica

Anchura de llave <sub>2</sub>	41 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	36 mm
altura máxima de boca h	11 mm
Anchura de boca máximo b2	88 mm
Anchura de boca máximo b1	80 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	375 mm
Norma	ISO 3318

Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no