



## Llave de dos bocas, Ancho de llave: 21X24 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	610700 21X24
GTIN	4045197159052
Clase de artículo	61A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjado en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Longitud llave L: 250 mm

Anchura de boca máximo b1: 47 mm

Anchura de boca máximo b2: 53 mm

altura máxima de boca h: 8 mm

### Descripción técnica

Anchura de boca máximo b1	47 mm
Anchura de boca máximo b2	53 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	21 mm
altura máxima de boca h	8 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	24 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	250 mm
Norma	ISO 3318

Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no