

**Llave de dos bocas, fosfatado, Ancho de llave: 10X11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610900 10X11
GTIN	4045197348623
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.

Descripción técnica

altura máxima de boca h	5 mm
Anchura de boca máximo b2	27 mm
Anchura de llave ₁	10 mm
Anchura de boca máximo b1	24 mm
Anchura de llave ₂	11 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	151 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados

Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave